
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7979.814 PDU UK basic

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



DK 7979.814 - PDU UK basic

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.



Caractéristiques

Référence	DK 7979.814
Description produit	Distribution de courant compacte haut de gamme pour baies réseaux et serveurs IT. En fonction du modèle, de multiples fonctions de gestion pour la mesure et la surveillance de la puissance sont possibles.
Avantages	Kit de montage sans outil pour baies VX IT Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
Caractéristiques techniques	Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
Matériau	Profilé en aluminium, anodisé noir Emplacements : plastique
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Options	Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 70 mm
	Longueur: 1.295 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Nombre de prises de courant et type	16 x BS 1363 / 4 x C19
Prises	16 x BS 1363 4 x C 19
Courant nominal (max.)	16 A
Puissance nominale	3,7 kW
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	CEE
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Normes	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement	5 °C50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1095 %
Plage de température de stockage	-25 °C70 °C
Convient à	Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.800 mm Type de coffret: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.1
Poids brut	4.42
Numéro du tarif douanier	85366990
EAN	4028177948600

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000330	
ETIM 8	EC002762	
ECLASS 8.0	27142604	

Approbation

Explications Déclaration de conformité

© Rittal 2025