

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.571

CMC III Unité LTE

État: 09.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



DK 7030.571 - CMC III Unité LTE

L'unité LTE CMC III transmet de manière fiable les messages d'alarme via RNIS ou LTE par SMS.

Caractéristiques

Référence	DK 7030.571
Description produit	Pour l'installation d'une liaison redondante ou pour la transmission des alarmes lorsqu'aucun réseau n'est présent. Les messages d'alarme sont transmis par SMS. Couverture de LTE (4G), UMTS (3G) et GSM (2G) avec fonction de commutation automatique, voir bandes et fréquences. Une carte SIM usuelle doit être fournie par le client.
Caractéristiques techniques	L'unité CMC III LTE peut être mise en œuvre dans les réseaux de téléphonie mobile 4G, 3G et 2G dans les plages de fréquences suivantes : 4G Bande LTE 1 (2100 MHz) 4G Bande LTE 3 (1800 MHz) 4G Bande LTE 8 (900 MHz) 4G Bande LTE 20 (800 MHz) 4G Bande LTE 28 (700 MHz) 3G Bande UMTS 1 (2100 MHz) 3G Bande UMTS 8 (900 MHz) 2G GSM (900 MHz) 2G GSM (1800 MHz)
Matériau	Plastique
Couleur	Face avant : RAL 9005 Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison	CMC III Unité LTE Câble RJ12 Antenne avec pied magnétique
Serial interface	2 x RJ12
Dimensions	Largeur: 138 mm Hauteur: 40 mm Profondeur: 132 mm

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement	0 °C...55 °C
Plage de température de stockage	45 °C...85 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.6
Poids brut	0.645
Numéro du tarif douanier	85176200
EAN	4028177926011
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---