


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7063.750**

**Glissières, 1 U, réglables en  
profondeur**

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.750 - Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour les baies serveurs et réseaux avec deux niveaux de montage en pouces, pour la fixation sur des rails profilés en L ou à pliage multiple, sur des cadres de montage 482,6 mm (19") et sur TE, extensible.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | DK 7063.750  |
| Description produit         | Pour la fixation directe sur les perforations des montants 19". Les glissières se règlent à la longueur voulue et se fixent entre les plans de montage avant et arrière de la baie, dans les perforations 19".   |
| Avantages                   | Aucune perte de U<br>La trame d'unité de hauteur est en règle générale respectée grâce à la surface portante de très faible épaisseur d'env. 0,8 mm, dans la mesure où la hauteur max. des composants intégrés ne dépasse pas 43,5 mm. Vous pouvez ainsi installer plusieurs appareils l'un sur l'autre sans devoir les décaler. |
| Domaines d'application      | Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant  |
| Matériau                    | Tôle d'acier   |
| Finition                    | Zinguée  |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus  |
| Possibilités de montage     | Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière   |
| Charge admissible           | 20 kg en charge statique   |
| Remarque                    | Surface portante effective par côté : 30 mm  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Surface portante                                      | Largeur: 30 mm  |
| Écartement entre les plans 19"                        | 390 - 550 mm  |
| Unité d'emballage                                     | 2 p.  |
| Poids net   | 1,8 kg  |
| Poids brut  | 1,98 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 7,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 73269098  |
| ETIM 9  | EC002625  |
| ECLASS 8.0  | 27189234  |
| Description produit                                   | Glissières réglables en profondeur 1U   |