Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Ventilateur additionnel

État: 15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 7990.000 - Ventilateur additionnel pour baies VX IT, TS IT

Kit d'extension de ventilateurs avec régulateur de vitesse de rotation intégré pour l'équipement ultérieur dans les modules de ventilation 5503.010, 5503.020 et 5503.025.

Caractéristiques

Référence	SK 7990.000
Modèle	Sans toit
Description produit	Kit d'extension de ventilateurs avec régulateur de vitesse de rotation intégré pour l'installation dans les modules de ventilation 5503.xxx.
Avantages	Solution complète prête à être raccordée Régulation de vitesse de rotation avec courbe préréglée pour faire baisser la consommation électrique Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
Matériau	Plastique
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Ventilateur Grille de protection Matériel de fixation inclus Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Débit d'air (au point de fonctionnement)	150 m³/h
Tension nominale	24 V (DC)
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,32 A Pour 60 Hz: 0,32 A
Dimensions	Largeur: 119 mm Hauteur: 25 mm Profondeur: 119 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20

Caractéristiques

Vitesse de rotation	100 %
Remarque	Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 150 m³/h pour une contre-pression de 25 Pa
Niveau sonore (au point de fonctionnement)	44 dB(A)
Plage de température de fonctionnement	5 °C...55 °C
Puissance nominale	7,7 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,3 kg
Poids brut	0,308 kg
Numéro du tarif douanier	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	SK Kit d'extension de ventilateurs à vitesse de rotation régulée, 192 m³/h en soufflage libre, pour modules de ventilation, L119xH25xP119 mm, RAL 9005

Approbation

Explications	Déclaration de conformité