

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8105.245

Panneau latéral à visser en tôle
d'acier

État: 05.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](https://www.ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8105.245 - Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires VX

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour armoires VX.

Caractéristiques

Référence	VX 8105.245
Avantages	<p>Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliquer</p> <p>Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact</p> <p>Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage</p> <p>Montage réalisable par une seule personne</p> <p>Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal</p>
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	<p>Type de coffret: VX</p> <p>Hauteur: = 2.000 mm</p> <p>Profondeur: = 500 mm</p>
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Type selon la norme UL 50E	<p>Type 1</p> <p>Type 12</p>
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	22.2
Poids brut	22.8

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	92,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177827370
E-Number Sweden	E3465115
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------