

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.020 FlatBox

État: 29.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.020 - FlatBox

Coffret emballé en flat-pack. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | DK 7507.020  |
| Modèle                      | avec cadre de montage 19"  |
| Avantages                   | Montage rapide sans outil<br>Accessoires sur le bâti 19" ouvert  |
| Matériau                    | Tôle d'acier<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm   |
| Finition                    | Revêtement poudre  |
| Couleur                     | RAL 7035   |
| Composition de la livraison | Coffret emballé en Flat-Pack<br>1 partie murale<br>2 pièces porteuses<br>2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles<br>2 panneaux latéraux, verrouillables<br>1 porte vitrée, verrouillable, fermeture de sécurité 3524 E, charnières réversibles<br>Éléments de jonction pour un montage rapide sans outil<br>Kit de mise à la masse prévu pour tous les éléments du coffret<br>Cadre de montage 19" |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Unités de hauteur                                     | 12 U  |
| Dimensions  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 625 mm<br>Profondeur: 400 mm  |
| Hauteur de montage pour les composants                | 12 U  |
| Charge admissible                                     | 600 N max.  |
| Remarque  | Profondeur de montage max. : profondeur – 58 mm jusqu'au panneau arrière<br>Écartement max. entre deux plans 19" : profondeur - 104 mm<br>L'angle d'ouverture de porte est de max. 210° |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 24,828 kg   |
| Poids brut  | 25,246 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 100,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit   |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080  |
| ETIM 9  | EC002500  |
| ETIM 8  | EC002500  |
| ECLASS 8.0  | 27180208  |
| Description produit                                   | FlatBox 12U 400   |

## Approbation

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Explications | Déclaration fabricant |
|--------------|-----------------------|