

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8228.000**

**Armoires électriques juxtaposables  
VX25**

État: 04.07.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8228.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25

## Armoires électriques

La référence dans la construction des armoires électriques : ossature d'armoire avec une ou deux portes avant, panneau arrière, plaque de montage, toit , plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptées pour un équipement rationnel de l'armoire.



## Caractéristiques

Référence	VX 8228.000
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035

# Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte(s) Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Panneau arrière Plaques passe-câbles Plaque de montage 2 rails de montage 18 x 39 mm Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 800 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.099 mm x 2.096 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Code IK	IK10
Nombre de portes	2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	193 kg
Poids brut	210 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	554,92 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

Description produit	VX Baying enclosure system, WHD: 1200x2200x800 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
---------------------	---

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------

---

Certificats	Finition
-------------	----------

---

Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité PCF-declaration
--------------	---