#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8454.600

# Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## TS 8454.600 - Armoires électriques juxtaposables TS 8 Acier inoxydable

Armoires juxtaposables TS 8 en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), y compris plaque de montage. Indice de protection IP 55.



#### Caractéristiques

| Référence                   | TS 8454.600  |
|-----------------------------|--|
| Matériau                    | Ossature d'armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm       |
|                             | Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé  |
|                             | Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé |
|                             | Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm,        |
|                             | extérieur brossé   |
|                             | Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm    |
|                             | Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm                              |
| Finition                    | Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues                 |
|                             | Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400         |
|                             | Plaque de montage : zinguée  |
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire   |
|                             | Porte(s)   |
|                             | Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens         |
|                             | d'ouverture réversible   |
|                             | Toit   |
|                             | Plaques passe-câbles   |
|                             | Panneau arrière  |
|                             | Plaque de montage  |
|                             | 4 anneaux de transport   |
|                             | Serrure : panneton double de 3 mm                                    |
|                             | 2 rails de montage TS 18 x 38 mm                                     |

© Rittal 2025

2

## Caractéristiques

| Nombre de portes                                  | 1   |
|---|---|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55   |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 12   |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Code IK   | IK09  |
| Remarque  | Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur. |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable  |
| Dimensions  | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.800 mm<br>Profondeur: 400 mm  |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)        | 699 mm x 1.696 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 106.1   |
| Poids brut  | 112.9   |
| EAN   | 4028177300750   |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |
|   |   |

### Approbation

| Approbation  | Bureau Veritas<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------------------------|
| Explications | Déclaration fabricant                |
|              | Déclaration de conformité            |
|              | Déclaration de conformité UK         |

© Rittal 2025 3