

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

Baie réseaux TX CableNet

État: 17.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.738 - Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.



Caractéristiques

| | |
|-----------|---|
| Référence | TX 7888.738 |
| Modèle | 2ème génération démontable avec fentes d'aération Avec panneaux latéraux |
| Avantages | Nouveau concept de toit en tôle : utilisation optimisée de l'ensemble du volume de l'armoire pour le câblage des armoires, ainsi qu'une intégration en option d'un module de ventilation Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé Panneaux latéraux vissés pour accès rapide Montants 19", à l'avant et à l'arrière, réglables en profondeur Possibilité de démontage Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matériau | Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm |
| Finition | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière Ossature de baie démontable avec montants 19" à l'avant et à l'arrière Panneaux latéraux Toit en tôle vissé avec introduction des câbles recouverte des deux côtés sur toute la profondeur de l'armoire ainsi qu'une découpe centrée recouverte pour l'intégration aisée d'un module de ventilation. |
| Dimensions | Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 800 mm |
| Unités de hauteur | 42 U |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison) | 445 mm |
| Fixation 19" | démontable |
| Modèle | Avec panneaux latéraux |
| Design doors | avec fentes d'aération |
| Modèle porte à l'arrière | Porte en tôle d'acier monobloc avec aération |
| Modèle porte à l'avant | Porte en tôle d'acier monobloc avec aération Surface ajourée env. 78 % de la surface totale |
| Charge admissible | 5000 N |
| Charge (statique) admissible | 500 kg |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Poids net | 104,5 kg |
| Poids brut | 114,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Description produit | Baie réseaux TX CableNet, porte ajourée, avec toit, panneaux latéraux, montants 19", baie démontable, LHP : 800x2000x800 mm, RAL 7035 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |