

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.080

Châssis TS 17 x 73 mm

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.080 - Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.



Caractéristiques

Référence	TS 8612.080
Modèle	Pour le plan de montage intérieur et pour le montage sur les portes
Description produit	Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Longueur	790 mm
Convient à la largeur de porte	900 mm
Possibilités de montage	Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur Peut de plus être monté en profondeur sur le profilé horizontal supérieur de l'armoire monobloc SE Dans le cadre de porte tubulaire avec TS, SE et PC Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Consigne de montage	Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX SE TP PC IW TX CableNet Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	3,384 kg
Poids brut	3,54 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	TS Rails de montage 17 x 73 mm, pour niveau de montage intérieur : pour L/P : 800 mm, pour largeur de porte : 900 mm, longueur : 790 mm