Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.007

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

VX 8660.007 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.





Caractéristiques

Référence	VX 8660.007
Avantages	Fiable – très grande stabilité du socle Flexible – de nombreuses possibilités d'équipement intérieur avec les accessoires VX Simple – alignement bord à bord entre les juxtapositions
Matériau	Pièce d'angle : tôle d'acier Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	4 couvercles d'angle Matériel de fixation inclus 4 pièces d'angle – hauteur 100 mm 2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque	Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Dimensions	Hauteur: 100 mm

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Largeur: = 1.200 mm
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 12
Poids/UE	7,01 kg
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	7 kg
Poids brut	7,008 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	24,24 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Description produit	VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle – hauteur 100 mm largeur 1200 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA

Approbation

Explications	PCF-declaration

© Rittal 2026