

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.007**

**Plaques de socle avant/arrière avec  
pièces d'angle**

État: 13.11.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.007 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.



## Caractéristiques

Référence	VX 8660.007
Avantages	Fiable – très grande stabilité du socle Flexible – de nombreuses possibilités d'équipement intérieur avec les accessoires VX Simple – alignement bord à bord entre les juxtapositions
Matériau	Pièce d'angle : tôle d'acier Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	4 couvercles d'angle Matériel de fixation inclus 4 pièces d'angle – hauteur 100 mm 2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque	Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Dimensions	Hauteur: 100 mm

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Largeur: = 1.200 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Poids/UE	7,01 kg
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	7
Poids brut	7.008
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177978096
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
Explications	PCF-declaration