
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8660.045 Plaques de socle latérales

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



VX 8660.045 - Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux plaques d'une hauteur de 100 mm.







Caractéristiques

Référence	VX 8660.045
Modèle	Plein
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Hauteur: 200 mm
Convient à	Type de coffret: VX
	VX IT VX SE
	TX CableNet
	TS
	TS IT
	TP
	PC
	IW
	CX
	Profondeur: = 1.000 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12	
Poids/UE	5,58 kg	
Unité d'emballage	2 p.	
Convient à	pour socles VX en tôle d'acier	
Poids net	5.54	
Poids brut	5.912	
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	21,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit	
Numéro du tarif douanier	94039910	
EAN	4028177978331	
ETIM 9	EC000721	
ETIM 8	EC000721	
ECLASS 8.0	27182003	

Approbation

Explications	PCF-declaration	

© Rittal 2025 3