
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.053

# Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable

État: 17.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.053 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour faciliter le vissage du socle sur l'armoire électrique. Juxtaposition affleurante ne laissant aucun espace.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8660.053 |
| Matériau | Pièce d'angle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de socle avant / arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Capots de recouvrement : ABS |
| Finition | Brossé, grain 400 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus<br>4 pièces d'angle de socle<br>4 capots de recouvrement<br>2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm |
| Remarque | Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle et servent de stabilisation complémentaire des socles entre eux.<br>Les capots de recouvrement fournis avec les socles VX en acier inoxydable peuvent, si nécessaire, être remplacés par des capots de recouvrement en acier inoxydable.<br>Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles |
| Dimensions | Hauteur: 100 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Convient à | Type de coffret: VX<br>VX SE<br>TS<br>PC<br>Largeur: = 1.200 mm |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 6,4 kg |
| Poids brut | 6,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Description produit | VX Plaque de socle avant et arrière en tôle d'acier avec pièces d'angle, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1200 mm, en acier inoxydable AISI 304 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |
| Explications | PCF-declaration |