Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8806.450

# Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 19.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# VX 8806.450 - Armoires électriques juxtaposables VX25 C4-H

Voici l'équipement de base standard pour une armoire électrique : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée. Revêtement de surface conforme à la norme ISO 12944 Catégorie de protection contre la corrosion C4-H. Important : veuillez tenir compte des caractéristiques du produit ainsi que des indications relatives à l'installation et à la maintenance dans la description du produit.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8806.450 |
| Modèle | Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944 |
| Matériau | Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Toit : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm<br>Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm<br>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Ossature d'armoire : revêtement zinc-magnésium et poudre<br>Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée<br>Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées |
| Couleur | RAL 7035 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Composition de la livraison | Ossature d’armoire<br>Porte(s)<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Toit<br>Panneau arrière<br>Plaques passe-câbles<br>Plaque de montage<br>2 rails de montage 18 x 39 mm<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| Dimensions | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 600 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 12 |
| Code IK | IK10 |
| Nombre de portes | 1 |
| Remarque | Installation et maintenance : La norme EN ISO 12944 s'applique aux constructions en acier (par ex. pour les containers et les ponts) et n'est en conséquence que partiellement applicable aux armoires électriques. Pour les armoires C4-H, les exigences définies dans la norme pour les tests en matière de peinture ont été appliquées. Notre peinture C4-H répond aux exigences du test au brouillard salin de 720h défini par la norme. Néanmoins, la corrosion peut apparaître sur de telles enveloppes lorsqu’elles sont exposées dans des zones corrosives. L'utilisateur doit donc procéder à un entretien régulier et à une réfection des dommages sur la peinture. En fonction de l'application, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection appropriées contre les conditions ambiantes telles que par exemple le rayonnement UV. |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 118 kg |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids brut | 123,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | VX Armoires juxtaposables C4-H, L800xH2000xP600 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, une porte à l'avant |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration fabricant<br>Déclaration de conformité |