Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8806.790

Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



TS 8806.790 - Armoires électriques juxtaposables TS 8 avec porte vitrée et porte arrière

Armoires juxtaposables TS 8 avec porte vitrée en aluminium et verre sécurit.

Caractéristiques

Référence	TS 8806.790
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
	Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de
	3 mm
	Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm
	Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Toit et porte arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement
	poudre extérieur, laque texturée
	Plaques passe-câbles : zinguées
	Porte : revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
	Toit
	Plaques passe-câbles
	Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
	Porte, charnières à 130°
	Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-
	cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
	2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
Dimensions	Largeur: 800 mm
	Hauteur: 2.000 mm
	Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Matériau de base	Aluminium
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

Poids net	89
Poids brut	94
EAN	4028177698345
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	Bureau Veritas
	UL
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3