


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530

## Adaptateurs OM

État: 16.01.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.530 - Adaptateurs OM avec bornes à ressort



## Caractéristiques

Référence	SV 9340.530
Matériaux	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Courant nominal max.	32 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	Cadre porteur, 1 x TS 45C
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)	45 mm x 170 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.259
Poids brut	0.28

# Caractéristiques

---

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.027
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approbation

---

Approbation	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK