


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.310

Adaptateurs de raccordement

État: 27.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.310 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9342.310
Matériau	Recouvrement : ABS Châssis : polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Courant nominal max.	800 A
Tension nominale	690 V, 3~
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 150 mm Hauteur: 210 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	95 - 185 mm ²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	95 - 300 mm ²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm

Caractéristiques

Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)	33 x 26 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	33 x 21 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)	33 x 21 mm
Tension nominale (L1 + L2)	1000 V (DC)
Tension nominale (L1 + L3)	1500 V (DC)
Homologations	UL
Pour épaisseur de barre	185 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,74 kg
Poids brut	1,772 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,207
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	SV Adaptateur de raccordement, 800 A, 690 V, 3 pôles, départ de ligne en haut/en bas, raccordement de câbles cylindriques 95-300 mm ² , zone de serrage : L33xH21/26 mm

Approbation

Approbation	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-------------	---

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK