

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.823

Plaques passe-câbles CEM

État: 03.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.823 - Plaques passe-câbles CEM pour armoires VX

Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. La mise en contact CEM et la fixation de câbles combinées assurent un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles. Pour toutes les armoires de 400, 500, 600 et 800 mm de profondeur en association avec les plaques passe-câbles standards.

Caractéristiques

Référence	VX 8618.823
Description produit	Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. La mise en contact CEM et la fixation de câbles combinées assurent un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles. Pour toutes les armoires de 400, 500, 600 et 800 mm de profondeur en association avec les plaques passe-câbles standards.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	1 plaque passe-câbles avec découpe en T 1 tôle coulissante 2 joints d'étanchéité CEM
Remarque concernant la référence	Uniquement pour une moitié d'armoire
Convient à	Type de coffret: VX Largeur: = 1.200 mm
Remarque	Aucun indice de protection IP conforme à la norme possible
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2 kg
Poids brut	2,14 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Caractéristiques

Description produit

VX Plaque passe-câbles CEM, largeur : 1200 mm