
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.071

# Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable

État: 22.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.071 - Plaques de socle latérales pour socles VX en acier inoxydable nouvelle version

Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d’un socle.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8660.071 |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Finition | Brossé, grain 400 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Remarque | Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles |
| Dimensions | Hauteur: 100 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX<br>VX SE<br>TS<br>PC<br>Profondeur: = 500 mm |
| Type selon la norme UL 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 1,6 kg |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids brut | 1,722 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Description produit | VX Plaque de socle latérale, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 500 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |