

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8800.620**

**Plaques passe-câbles CEM**

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.620 - Plaques passe-câbles CEM

Pour des câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm en liaison avec les tôles de fond de série.

## Caractéristiques

Référence	TS 8800.620
Description produit	Pour câbles blindés d'un diamètre max. de 20 mm. La mise en contact CEM et la fixation de câbles combinées assurent un contact de basse impédance entre le blindage du câble et la plaque passe-câbles. Pour toutes les armoires de 400, 500, 600 et 800 mm de profondeur en association avec les plaques passe-câbles standards.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Dispositif de retenue de câbles avec découpe en T 1 tôle coulissante 2 joints d'étanchéité CEM
Remarque concernant la référence	Uniquement pour une moitié d'armoire
Convient à	Type de coffret: TS Largeur: = 1.200 mm
Remarque	Aucun indice de protection IP conforme à la norme possible
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,825 kg
Poids brut	2,025 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	TS Plaque passe-câbles CEM, largeur : 1200 mm