



Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



TS 8802.100

Profilé passe-câbles central


État: 11.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8802.100 - Profilé passe-câbles central pour armoires TS et pupitres TP

À enficher sur les plaques passe-câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 8802.100
Description produit	Pour étanchéifier le passage de câbles entre les plaques passe-câbles.
Avantages	Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
Caractéristiques techniques	Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
Domaines d'application	A enficher sur les plaques passe-câbles
Matériau	Profilé en aluminium extrudé Joint de compression élastique : mousse polyuréthane
Composition de la livraison	Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
Remarque	2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base Il est possible de monter 4 pièces par armoire.
Convient à	Type de coffret: TS: = 1.000 mm Type de coffret: TP
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage	4 p.

Caractéristiques

Poids net	0.32
Poids brut	0.351
Numéro du tarif douanier	76042990
EAN	4028177382503
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421