#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SV 9340.390 Adaptateurs OM

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# SV 9340.390 - Adaptateurs OM avec câbles de raccordement



#### Caractéristiques

Référence	SV 9340.390
Modèle	Avec câble de raccordement
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 10
Courant nominal max.	32 A
Tension nominale	690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)	30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 32 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Longueur du câble de raccordement	130 mm
Type de rail porteur	Cadre porteur, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.

© Rittal 2025

#### Caractéristiques

Nombre de pôles	3 pôles
·	<u> </u>
Béquille de cadres porteurs	Oui
Dimensions	Largeur: 45 mm
	Hauteur: 272 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)	45 mm x 237 mm
Homologations	UL
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.3
Poids brut	0.309
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.074
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177664227
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

### Approbation

Approbation	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3