Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.350

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9344.350 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

Caractéristiques

SV 9344.350
Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Largeur zone de serrage: 50 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
Oui
par le haut / par le bas
Vis M10
630 A
690 V, 3~
3
CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Largeur: 250 mm Hauteur: 298 mm
10 - 300 mm²
3 pôles
10 - 300 mm²
1 p.
4.159

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids brut	4.16
Taux de cuivre (kg / pièce)	1.06
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540750
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3