

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9345.600**

**Adaptateurs de disjoncteurs**

État: 03.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.600 - Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.



## Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Référence                        | SV 9345.600  |
| Matériau                         | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0  |
| Couleur                          | RAL 7035   |
| Composition de la livraison      | Tresses de raccordement<br>Coulisseaux   |
| Courant nominal max.             | 250 A  |
| Tension nominale                 | 690 V, 3~  |
| Valeurs électriques UL (SCCR)    | 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7  |
| Départ de ligne                  | par le haut  |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm  |
| Remarque                         | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur<br>Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Nombre de pôles                  | 3 pôles  |
| Dimensions                       | Largeur: 105 mm<br>Hauteur: 240 mm   |
| Convient aux jeux de barres      | Hauteur: 5, 10 mm  |

# Caractéristiques

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Marques concernées (type)   | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)<br>Allen Bradley (140U-J)<br>Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)<br>GE (FE160, FE250, FD160)<br>Legrand (DPX 250)<br>Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)<br>OEZ (BD250N, BD250S)<br>Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)<br>Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250) |
| Homologations               | UL   |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids net                   | 1,426 kg   |
| Poids brut                  | 1,509 kg   |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,77   |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095   |
| ETIM 9                      | EC001531   |
| ECLASS 8.0                  | 27370304   |
| Description produit         | Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 250A   |

# Approbation

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approbation  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK          |