

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9345.734

## Adaptateurs de disjoncteurs

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.734 - Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

## Caractéristiques

Référence	SV 9345.734
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Bague de cuivre Vis de raccordement
Courant nominal max.	500 A
Tension nominale	690 V, 4~
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles	4 pôles
Dimensions	Largeur: 185 mm Hauteur: 300 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Marques concernées (type)	Siemens
Marques concernées (type)	Siemens (VL400)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,36 kg
Poids brut	3,489 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	2,103
Numéro du tarif douanier	85369095

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur tétrapolaire de disjoncteur tétrapolaire 500A

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------

---