Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.730
# Adaptateurs OM

État: 19.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.730 - Adaptateurs OM avec câbles de raccordement



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9340.730 |
| Modèle | Avec câble de raccordement |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | Châssis : RAL 7035 |
| Câbles de raccordement (AWG) | AWG 8 |
| Courant nominal max. | 40 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Remarque | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7<br>65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 63 A, NLRV/7<br>65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Longueur du câble de raccordement | 130 mm |
| Type de rail porteur | Cadre porteur, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Béquille de cadres porteurs | Oui |
| Dimensions | Largeur: 55 mm<br>Hauteur: 272 mm |
| Nombre/hauteur des rails porteurs | 2 / 10 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Cadre porteur (L x H) | 55 mm x 237 mm |
| Homologations | UL |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,36 kg |
| Poids brut | 0,382 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,088 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Adaptateur OM tripolaire 40 A avec câble raccord. AWG 8 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |