Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.300 Adaptateurs de raccordement

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9342.300 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9342.300
Matériau	Recouvrement : ABS Châssis : polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Courant nominal max.	800 A
Tension nominale	690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)	50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 600 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 129 mm Hauteur: 246 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	95 - 185 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	95 - 300 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	33 x 20 mm
Tension nominale (L1 + L2)	1000 V (DC)
Tension nominale (L1 + L3)	1500 V (DC)
Homologations	UL
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.365
Poids brut	1.58
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.358
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177503687
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3