
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.311

# Blocs de raccordement

État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.311 - Blocs de raccordement

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées. Convient aux jeux de barres 12 x 5 jusqu'à 30 x 10 mm et PLS 800/1600.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9342.311 |
| Description produit | Prévu pour jeux de barres 12 x 5 jusqu'à 30 x 10 mm et PLS 800/1600. |
| Matériau | Châssis : polyamide<br>Recouvrement : ABS<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | 3 bornes avec recouvrement |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur) | 33 x 26 mm |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur) | 33 x 22 mm |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Courant nominal max. | 800 A |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Remarque | Une tension de régime nominale de 1000 V (AC) est atteinte avec une catégorie de surtension III.<br>Dans le cas d'une application avec des jeux de barres bipolaires (SV 9340.040), faire pivoter la borne de 180° pour le raccordement à la barre de mise à la terre. |
| Dimensions | Largeur: 50 mm<br>Hauteur: 88 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout | 95 - 185 mm² |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires | 95 - 300 mm² |
| Unité d'emballage | 3 p. |
| Poids net | 1,227 kg |
| Poids brut | 1,431 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,096 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Description produit | Blocs de raccordement RAL7035 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |