Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.421

Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX



État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9362.421 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 000 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement de câbles cylindriques de section min. 1,5 à max. 50 mm² par bride à étrier. Départ de câbles par le bas.


Caractéristiques

Référence	RX 9362.421
Modèle	Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le bas

Caractéristiques

Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Fusibles	HPC 000
Tension d'isolation nominale Ui	1 000 V
Courant nominal max.	125 A
Tension nominale	1000 V AC
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 212 mm Profondeur: 103 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Nombre de pôles	3 pôles
Catégorie d'utilisation	AC-23B (400 V/125 A) AC-22B (500 V/125 A) AC-21B (690 V/63 A) DC-22B (250 V/125 A) DC-21B (440 V/63 A)
Taux de contamination	3
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Résistance au feu	10,84 MJ/m²
Puissance dissipée max.	36 W

© Rittal 2026

Caractéristiques

Puissance dissipée par dispositif fusible (max.)	9 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,7 kg
Poids brut	0,722 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,404
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,82
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040
Description produit	RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 000, 125 A, tripolaire, départ par le bas, bride à étrier

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration