


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.215

### Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

État: 30.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.215 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 2 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M10 des câbles. Avec contrôle électronique des fusibles.

## Caractéristiques

Référence	RX 9363.215
Modèle	Pour montage sur plaque de montage avec surveillance électronique des fusibles
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison for mounting plate assembly	avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Rated insulation voltage	1 000kV
Courant nominal max.	400 A
Courant nominal max.	400 A

# Caractéristiques

Tension nominale	690 V AC
Pour HPC de taille	2
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 208,5 mm Hauteur: 348,7 mm Profondeur: 128,7 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Nombre de pôles	3 pôles
Taux de contamination	3
avec surveillance électronique des fusibles	Oui
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Résistance au feu	48,8 MJ/m <sup>2</sup>
Power dissipation (max.)	71 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.7
Poids brut	3.746
Taux de cuivre (kg / pièce)	1.32
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040

# Approbation

Explications Déclaration de conformité