Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9393.555
# Transformateurs

État: 03.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# SV 9393.555 - Transformateurs

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9393.555 |
| Modèle | Tension de sortie 333 mV |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94 |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | 2 pattes de fixation<br>2 capots de protection isolants<br>1 borne pour jeu de barres primaire<br>2 tiges filetées |
| Convient aux jeux de barres | 2 x 50 x 10 |
| Primary current | 400 A |
| Normes | EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV Prescription 3 |
| Dimensions | Largeur: 85 mm<br>Hauteur: 108 mm<br>Profondeur: 30 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -5 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -25 °C...75 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 % |
| Fréquence de l'oscillation de base | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0,5 |
| Insuslation material (class) | F |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,3 kg |
| Poids brut | 0,309 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Numéro du tarif douanier | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| Description produit | SV Transformateur 400 A, 52 mm |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité |