


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

Boîtiers PK en polycarbonate

État: 21.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)

PK 9500.050 - Boîtiers PK en polycarbonate avec empreintes préestampées

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.



Caractéristiques

Référence	PK 9500.050
Modèle	Boîtiers PK avec couvercle plein
Matériaux	Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre Couvercle : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour. Vis de couvercle : polyamide Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Vis de couvercle Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Code IK	IK08

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 65 mm Hauteur: 65 mm Profondeur: 57 mm
Introduction des câbles (nombre x Ø)	M16/M20
Nombre d'empreintes métriques préestampées	4 x M16/M20
Plage de température de fonctionnement	-35 °C...80 °C
Matériau de base	Polycarbonate
Unité d'emballage	12 p.
Poids net	1.092
Poids brut	1.286
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177490185
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	C-UL UL
-------------	------------
