


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9507.000**

**Boîtiers PK en polycarbonate**

État: 06.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9507.000 - Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.



## Caractéristiques

Référence	PK 9507.000
Modèle	Boîtiers PK avec couvercle plein
Description produit	Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
Matériau	Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Vis de couvercle : polyamide Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Vis de couvercle Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66

# Caractéristiques

---

Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 110 mm Hauteur: 110 mm Profondeur: 90 mm
Plage de température de fonctionnement	-35 °C...80 °C
Matériau de base	Polycarbonate
Unité d'emballage	6 p.
Poids net	1.626
Poids brut	1.823
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177139213
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

# Approbation

---

Approbation	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

---