Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# PK 9519.000

# Boîtiers PK en polycarbonate

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9519.000 - Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | PK 9519.000 |
| Modèle | Boîtiers PK avec couvercle plein |
| Description produit | Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés. |
| Matériau | Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre<br>Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Vis de couvercle : polyamide<br>Bouchon d'isolation : polyéthylène |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Boîtier avec couvercle<br>Vis de couvercle<br>Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale |
| Dimensions | Largeur: 182 mm<br>Hauteur: 180 mm<br>Profondeur: 165 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Code IK | IK08 |
| Plage de température de fonctionnement | -35 °C...80 °C |
| Matériau de base | Polycarbonate |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,841 kg |
| Poids brut | 0,941 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | Boîtier - couvercle gris |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Explications | Déclaration de conformité |