

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.230

RiLineX Connection adaptor

État: 02.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.230 - RiLineX Connection adaptor

Adaptateur de raccordement pour la gamme de jeux de barres RiLineX pour fixation par vis.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.230
Avantages	Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
Courant nominal max.	630 A
Courant nominal (UL)	600 A
Valeurs électriques UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, disjoncteur max. 400 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1200 A, JDDZ/7
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 128 mm Hauteur: 240 mm Profondeur: 105 mm
Raccordement de câbles cylindriques	95 - 240 mm ²

Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	95 - 240 mm ²
Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG	AWG 3/0 - AWG 450
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	95 - 240 mm ²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG	AWG 3/0 - AWG 450
Raccordement de câbles plats unifilaires	120 - 240 mm ²
Raccordement de câbles plats, unifilaires AWG	AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Raccordement de câbles plats, multifilaires	95 - 240 mm ²
Raccordement de câbles plats multifilaires AWG	AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)	240 mm ²
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	24 x 20 mm
Tension nominale	1 ☒ 000V AC 1 ☒ 500V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Normes	IEC/EN 61439-1 UL 508
Crête de tension nominale U _{imp}	12 kV
Rated insulation voltage	1 ☒ 000V

Caractéristiques

Power dissipation (max.)	20 W
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.5
Poids brut	1.62
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177997233
ETIM 9	EC001531

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité