
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.798

Adaptateurs d'appareillage RiLineX

État: 05.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

RX 9360.798 - Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (80 A, tripolaires, avec câbles de raccordement) de largeur 72 mm pour RiLineX et d'autres jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec écrous sertis intégrés. Les écrous sertis présents sont adaptés pour le montage des disjoncteurs suivants : ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 et Siemens Sirius S3. D'autres appareillages peuvent être montés en utilisant les rails porteurs 9320120 avec cet adaptateur d'appareillage.

Caractéristiques

Référence	RX 9360.798
Modèle	Avec câble de raccordement
Avantages	Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur Câble de raccordement préconfectionné Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages Protection contre le déplacement des appareillages en option Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Montage simple Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 4

Caractéristiques

Courant nominal (max.)	80 A
Courant nominal du câble cylindrique	80 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)	80 A
Valeurs électriques UL (SCCR)	100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 75 A, NHJH/7
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 72 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 36,6 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Taux de contamination	3
Normes	CEI 61 439-1/-2 UL 508
Crête de tension nominale Uimp	8 kV
Tension d'isolation nominale Ui	1 000 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Humidité de l'air max. en fonctionnement	90 %

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Résistance au feu	4,748 MJ/m²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,7 kg
Poids brut	0,702 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,246
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,9
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
Description produit	RX Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 72 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration