#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9635.310 Adaptateurs d'appareillage

État: 29.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



### SV 9635.310 - Adaptateurs d'appareillage tripolaire

Pour monter des disjoncteurs.

#### Caractéristiques

SV 9635.310
Basic
Pour la fixation mécanique et la mise en contact directe des appareils électriques sur le tableau
Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94
RAL 7035
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
16 A
600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
3 pôles
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
AWG 14
120 mm
1 / 10 mm
fixe
Largeur: 45 mm Hauteur: 160 mm Profondeur: 34,5 mm
4 p.
0.4
0.426

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.024
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177817371
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3