


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.115

**Interrupteurs-sectionneurs à fusible
HPC RiLineX**

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.115 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 1 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M10 des câbles. Départ de câbles personnalisé par le haut ou par le bas par modification du composant. Avec contrôle électronique des fusibles.



Caractéristiques

Référence	RX 9362.115
Modèle	Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté

Caractéristiques

Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Composition de la livraison	avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Fusibles	HPC 1
Tension nominale	690 V AC
Pour HPC de taille	1
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 181,5 mm Hauteur: 348,5 mm Profondeur: 116,7 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Nombre de pôles	3 pôles
Catégorie d'utilisation	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Taux de contamination	3
avec surveillance électronique des fusibles	Oui

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Résistance au feu	36,19 MJ/m ²
Puissance dissipée max.	51 W
Puissance dissipée par dispositif fusible (max.)	23 kW
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,7 kg
Poids brut	2,728 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,8
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	18,21
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040
Description produit	RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 1, 250 A, tripolaire, vis M10, avec surveillance des fusibles 800 V

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration