Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.340

Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.340 - Coupe-circuits à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9677.340
Modèle	pour jeux de barres tripolaires
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	3
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Boulon M12
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	690 V (AC), 3~
Courant nominal max.	1 250 A
Remarque	L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui
Dimensions	Largeur: 200 mm Hauteur: 670 mm
Raccordement de câbles cylindriques	6 - 240 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm

Caractéristiques

Double disconnector	Oui
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	14 kg
Poids brut	14,4 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	6,838
Numéro du tarif douanier	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Description produit	Coupe-circuit fus.1250A-T3-185mm-trip

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK