

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.340

## Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 08.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.340 - Coupe-circuits à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

Référence	SV 9677.340
Modèle	pour jeux de barres tripolaires
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	3
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Boulon M12
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	690 V (AC), 3~
Courant nominal max.	1 250A
Remarque	L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui
Dimensions	Largeur: 200 mm Hauteur: 670 mm
Raccordement de câbles cylindriques	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm

## Caractéristiques

Double disconnecteur	Oui
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	14
Poids brut	14.4
Taux de cuivre (kg / pièce)	6.838
Numéro du tarif douanier	85365080
EAN	4028177705579
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---