Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




RX 9363.425

Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX


État: 19.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

RX 9363.425 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 000 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement de câbles cylindriques de section min. 1,5 à max. 50 mm² par bride à étrier. Avec contrôle électronique des fusibles.







Caractéristiques

Référence	RX 9363.425
Modèle	avec surveillance électronique des fusibles Pour montage sur plaque de montage
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	RAL 9005 RAL 35745

Caractéristiques

Composition de la livraison	avec fiche de raccordement pour un contrôle électrique des fusibles
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Fusibles	HPC 000
Tension d'isolation nominale Ui	1 000 kV
Tension nominale	1000 V AC
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 307,3 mm Profondeur: 80,1 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm²
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Nombre de pôles	3 pôles
Catégorie d'utilisation	AC-23B (400 V/125 A) AC-22B (500 V/125 A) AC-21B (690 V/63 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/63 A)
Taux de contamination	3
avec surveillance électronique des fusibles	Oui
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Résistance au feu	9,69 MJ/m²

Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout	1,5 - 16 mm²
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	1,5 - 50 mm²
Section des câbles	1,5 - 16 mm²
Puissance dissipée max.	26 W
Puissance dissipée par dispositif fusible (max.)	9 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,76 kg
Poids brut	0,779 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,26
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	5,49
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040
Description produit	RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 000, 125 A, tripolaire, bride à étrier, avec surveillance des fusibles

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration