

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.715

Adaptateurs d'appareillage

État: 04.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.715 - Adaptateurs d'appareillage fixation par vis

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | SV 9677.715 |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le bas |
| Installation type | Fixation par vis |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Courant nominal max. | 1 600 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Remarque | Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant Pour la fixation sur des jeux de barres perforés. Il faut veiller à ce qu'aucun profilé de protection ne soit monté dans la zone d'appareillage. |
| Dimensions | Largeur: 300 mm Hauteur: 652 mm |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |
| Marques concernées (type) | ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 19,34 kg |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Poids brut | 21,4 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 14,749 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Description produit | Adaptateur appareillage 1600A 185mm |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |