Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9511.000 Boîtiers PK en polycarbonate

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



PK 9511.000 - Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.







2

Caractéristiques

Référence	PK 9511.000
Modèle	Boîtiers PK avec couvercle plein
Description produit	Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
Matériau	Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre Couvercle gris : polycarbonate chargé de fibres de verre avec joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Vis de couvercle : polyamide Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Vis de couvercle Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Protection category NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66

© Rittal 2025

Caractéristiques

Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 130 mm Hauteur: 130 mm Profondeur: 99 mm
Plage de température de fonctionnement	-35 °C80 °C
Matériau de base	Polycarbonate
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.464
Poids brut	1.64
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177139374
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3