


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9680.227**

**Armoires électriques juxtaposables  
VX25**

État: 20.01.2026 (La source: [ittel.com/be-fr](https://www.ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9680.227 - Armoires électriques juxtaposables VX25

## Armoires pour coupe-circuits

Armoires juxtaposables pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible de marque ABB ou Jean Müller.



## Caractéristiques

Référence	VX 9680.227
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte Toit Panneau arrière Plaques passe-câbles Faces avant Serrure : panneton double de 3 mm Panneaux latéraux du compartiment fonctionnel Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)

# Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	Jusqu'à IP 3X (en fonction de l'habillage)
Test specification	CEI 61 439-1/-2 CEI 61 641
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	158.95
Poids brut	176.4
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177937055
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approbation

Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK