Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9521.100

Boîtiers PK en polycarbonate

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PK 9521.100 - Boîtiers PK en polycarbonate sans empreintes préestampées

Coffrets muraux en polycarbonate chargés de fibre de verre. Indice de protection IP 66. Entretien rapide grâce au couvercle à fermeture rapide. Sécurité grâce au matériau autoextinguible.





Caractéristiques

Référence	PK 9521.100
Modèle	Boîtiers PK avec couvercle transparent
Description produit	Fonctionnement uniquement dans la plage de la température ambiante : -35 °C...+80 °C. Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareils intégrés.
Matériau	Boîtier : polycarbonate chargé de fibres de verre Couvercle transparent : polycarbonate, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Vis de couvercle : polyamide Bouchon d'isolation : polyéthylène
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Vis de couvercle Bouchon d'isolation pour vis de fixation murale
Dimensions	Largeur: 254 mm Hauteur: 180 mm Profondeur: 111 mm

© Rittal 2026

Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Code IK	IK08
Plage de température de fonctionnement	-35 °C...80 °C
Matériau de base	Polycarbonate
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,8 kg
Poids brut	0,9 kg
Numéro du tarif douanier	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	Boîtier - couvercle transparent

Approbation

Approbation	C-UL DNV UL
Explications	Déclaration de conformité