
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9690.033 Ossature de stockage de batteries

État: 10.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9690.033 - Ossature de stockage de batteries VX ESS

Ossature d'armoire avec équipement intérieur flexible. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries.

Caractéristiques

Référence	SV 9690.033
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Montants : tôle d'acier de 2 mm
	Entretoise transversale avec équerre de fixation en tôle d'acier
	d'épaisseur 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Montants 19" : zingués
	Entretoise transversale avec équerres de fixation : zinguées
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
Dimensions	Largeur: 800 mm
	Hauteur: 2.000 mm
	Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	54
Poids brut	54.8
Empreinte carbone/UE (sortie	137,31 kg CO2 eq (Cat B)
d'usine)	
Remarque sur la classification de	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée
l'empreinte carbone	calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177044210
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 2