Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9630.000 Socles fusible curseur Mini-PLS

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SV 9630.000 - Socles fusible curseur Mini-PLS

Courant nominal 63 A.







Caractéristiques

Référence	SV 9630.000	
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0	
Couleur	Châssis : RAL 9011 Capot : RAL 7035	
Remarque	Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins	
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier	
Fusibles	D 02-E 18 (douille de calibrage)	
Tension nominale	400 V	
Courant nominal max.	63 A	
Dimensions	Largeur: 38 mm Hauteur: 160 mm	
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 16 mm²	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	0.3	
Poids brut	0.316	

© Rittal 2025

Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.11
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
--------------	---------------------------	--

© Rittal 2025 3