Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.818

Baie CS Toptec juxtaposable

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

CS 9781.818 - Baie CS Toptec juxtaposable

Armoire juxtaposable à double paroi pour l'implantation en extérieur avec socle de 100 mm, porte, panneau arrière et toit de protection contre les intempéries parfaitement juxtaposable. L'ossature complète de l'armoire est disponible pour un équipement intérieur rationnel et flexible.





Caractéristiques

Référence	CS 9781.818
Modèle	pour juxtaposition Sans découpe
Matériau	Ossature du coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Pièces plates et plaques de socle : aluminium, AlMg3 Toit antipluie : aluminium
Finition	Revêtement poudre Polyester pur résistant aux UV
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Baie pour l'implantation en extérieur, juxtaposable, à double parois Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation Porte frontale avec blocage de porte, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027 Panneau arrière Toit antipluie Socle avec plaques passe-câbles vissées et caches vissés à l'avant et à l'arrière Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 800 mm
Dimensions	Hauteur totale: 1.345 mm Hauteur du toit antipluie: 45 mm Hauteur du socle: 100 mm
Nombre de portes	1
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage à 4 points Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: BJ20027
Plaque passe-câbles	Taille: 2 Nombre: 2
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 3R Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Code IK	IK10
Remarque	Toutes les pièces plates doublées et reliées à la masse (paroi externe sur paroi interne) Les panneaux latéraux pour baies CS Toptec juxtaposables sont requis pour la construction d'une baie monobloc

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	66 kg
Poids brut	76 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	CS Toptec, juxtaposable, L800xH1200xP800 mm, hauteur totale, socle de 100 mm et toit antipluie de 45 mm inclus : 1345 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité