Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.700 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC Taille 000

Pour jeux de barres RiLine compact.





Caractéristiques

Référence	SV 9635.700
Mode de fonctionnement	Pour la protection des récepteurs raccordés Des fenêtres de contrôle intégrées permettent d'accéder aux contacts des fusibles pour effectuer les mesures Pour un départ de lignes en haut, l'interrupteur-sectionneur à fusibles HPC doit être tourné de 180° sur le tableau
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	RAL 7035
Test specification	CEI/EN 60 947-3
Pour HPC de taille	000
Courant nominal max.	125 A
Tension nominale	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Nombre de pôles	3 pôles
Départ de ligne	par le haut / par le bas

Caractéristiques

Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm²
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	10 x 10 mm
Dimensions	Largeur: 49,5 mm Hauteur: 174,5 mm Profondeur: 96 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,52 kg
Poids brut	0,562 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,145
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	SV Riline Comp. NHcam Controll via Skype